

# IBS IL AR MOTOR SHIELD - Conexão blindada



2819480

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2819480>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Terminal de conexão blindado IB IL DC AR 48/10A



## Dados comerciais

|  |  |
|--|--|
| Código                                 | 2819480                                |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade                             |
| Nota                                   | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial                        | DRI1                                   |
| Chave de produto                       | DRI1Z4                                 |
| GTIN                                   | 4017918911027                          |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5,59 g                                 |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5,59 g                                 |
| País de origem                         | DE                                     |

# IBS IL AR MOTOR SHIELD - Conexão blindada



2819480

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2819480>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Tipo de produto | Material de montagem |
|-----------------|----------------------|

### Dados de conexão

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bitola do condutor, rígida   | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Bitola do condutor AWG       | 28 ... 16                                    |

# IBS IL AR MOTOR SHIELD - Conexão blindada

2819480

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2819480>



## Classificações

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|--|----------------------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50  |
|  | Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---|--|