FL IF 2TX VS-RJ-F - Módulo de mídias

2832344

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2832344

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Módulo de interface para conexão de cabos de par cruzado, RJ-45, sentido de conexão para frente

Dados comerciais

Código	2832344
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DNN1
Chave de produto	DNN123
GTIN	4017918929114
Peso por unidade (inclusive embalagem)	94,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	70 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Nota sobre a aplicação

Indicação sobre a aplicação	Somente para uso industrial

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de expansão
Formato	Stand-alone
Funcionalidade básica	Módulo de mídias para Switch gerenciável modular

Características do sistema

Funcionalidade

Funcionalidade básica	Módulo de mídias para Switch gerenciável modular

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	21,6 W
Meio de transmissão	Cobre

Alimentação

Tensão de alimentação	através da estação básica
Conexão alimentação	de FL SWITCH GHS ou FXT
Consumo de corrente típico	10 mA

Interfaces

Ethernet

Tipo de conexão	RJ45
Velocidade de transmissão	10/100 MBit/s (Direção de conexão para frente)
Tipo de conexão	Ethernet em par trançado RJ45
Comprimento de transmissão	100 m (por segmento)
Número de canais	2 (Portas RJ45)
Velocidade de transmissão	10/100 MBit/s (Direção de conexão para frente)
Comprimento de transmissão	100 m (por segmento)

Medidas

Desenho de medidas	

Largura	31 mm
Altura	75,7 mm
Profundidade	75,5 mm

Dados de material

Cor	verde
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PA 6.6

Ensaios mecânicos

Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	: Funcionamento: 25g, 11 ms de duração, impulso de choque semi-senoidal
	: Armazenamento/transporte: 50g, 11 ms de duração, impulso de choque de semi-seno
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	: Funcionamento/armazenamento/transporte: 5g, 150 Hz, critério 3
Queda livre conforme IEC 60068-2-32	: 1 m

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 55 °C (sem condensação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 80 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	10 % ... 95 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	10 % ... 95 % (sem condensação)
Vibração (funcionamento)	conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

Dados EMC

Compatibilidade eletromagnética	Conformidade com diretriz EMC 2004/108/EG
Conformidade com diretrizes EMC	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Critério B
	IEC 61000-4-3 (resistência à interferência da linha) Critério A
	IEC 61000-4-4 (burst) Critério A
	IEC 61000-4-5 (surto de tensão) Critério A
	IEC 61000-4-6 (resistência à interferência da linha) Critério A
	IEC 61000-4-8 (resistência à interferência frente aos campos magnéticos) Critério A
	EN 55022 (transmissão de interferência) Critério A
Resistência contra interferência	EN 61000-6-2:2005

Emissão de interferências

Normas/Disposições	EN 61000-6-3/-4

Normas e disposições

Livre de substâncias nocivas à película de verniz	conforme especificação VW

Montagem

Tipo de montagem	no sistema Host

Desenhos

Desenho de medidas



A ilustração indica uma variante do módulo de interface com estação básica FL SWITCH MM HS

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2832344

cUL Recognized
ID de certificação: E140324

UL certificado
ID de certificação: E140324

KC
ID de certificação: KCC-REI-PCK-FL283234

cUL Listed
ID de certificação: E199827

UL registrado
ID de certificação: E199827

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411

ETIM

ETIM 9.0	EC001467

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br