

DB 50- 90 RD - Ponte de ligação

2864639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2864639>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Ponte de fios em loop flexível, 50 polos, bitola de condutor: 0,5 mm², comprimento do loop: 90 mm, comprimento dos terminais tubulares: 8 mm, cor: vermelho



Dados comerciais

Código	2864639
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DK61
Chave de produto	DK61Z1
GTIN	4017918896515
Peso por unidade (inclusive embalagem)	37,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	35,8 g
País de origem	DE

DB 50- 90 RD - Ponte de ligação

2864639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2864639>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ponte em loop
-----------------	---------------

Dados de material

Cor	vermelho (RAL 3001)
-----	---------------------

Cabos/condutores

Bitola do condutor	0,5 mm ²
--------------------	---------------------

DB 50- 90 RD - Ponte de ligação

2864639

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2864639>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27371692

ETIM

ETIM 9.0

EC002586

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39122300

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--