

# EG 45-GMF/PC BK - Peça inferior da caixa



2869090

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2869090>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de montagem, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, sem fendas de ventilação, largura: 4 mm, altura: 75 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante

## Suas vantagens

- Montagem sem ferramenta

## Dados comerciais

Código	2869090
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCGA
GTIN	4017918923372
Peso por unidade (inclusive embalagem)	62,89 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	60 g
País de origem	PL

# EG 45-GMF/PC BK - Peça inferior da caixa

2869090


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2869090>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte inferior da caixa
Tipo de caixa	Caixa de montagem
Série de caixas	EG
Família de produtos	EG...G
Número de polos máx.	0)
Versão	Parte inferior da caixa com travamento metálico da base
Abertura para ventilação disponível	não

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	4 mm
Altura	75 mm

### Design de placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

### Dados de material

Cor (Caixa)	preto (RAL 9005)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PC
Condições da superfície	não tratado

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

### Dados da placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

### Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

# EG 45-GMF/PC BK - Peça inferior da caixa


2869090

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2869090>



## Desenhos

Desenho de medidas



# EG 45-GMF/PC BK - Peça inferior da caixa



2869090

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2869090>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2869090>



**UL certificado**

ID de certificação: E240868

# EG 45-GMF/PC BK - Peça inferior da caixa



2869090

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2869090>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0

27190601

### ETIM

ETIM 9.0

EC002779

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

# EG 45-GMF/PC BK - Peça inferior da caixa



2869090

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2869090>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

### EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,195 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)