

ME MAX 45 PLATE KMGY - Abertura para inserção



2901123

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2901123>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Caixa para trilho de fixação, Abertura para inserção, largura: 41,8 mm, altura: 73,6 mm, profundidade: 1 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035)



Suas vantagens

- Montagem simples e sem ferramentas
- Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade

Dados comerciais

Código	2901123
Unidades por embalagem	50 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ACHA
Chave de produto	ACHABZ
GTIN	4046356353601
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3,66 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,61 g
País de origem	DE

ME MAX 45 PLATE KMGY - Abertura para inserção



2901123

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2901123>

Dados técnicos

Avisos

Geral	Mais informações e dimensões detalhadas estão disponíveis na área de download.
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa
Tipo de caixa	Caixa para trilho de fixação
Série de caixas	ME-MAX
Família de produtos	ME MAX 45..
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Largura	41,8 mm
Altura	73,6 mm
Profundidade	1 mm

Dados de material

Cor (Abertura para inserção)	cinza claro (RAL 7035)
Material Caixa	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
CTI conforme IEC 60112	600
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	80 %

Dados da placa de circuito impresso

Tipo de fixação de placa de circuito impresso	Travamento
---	------------

Montagem

Tipo de montagem	Inserção
------------------	----------

ME MAX 45 PLATE KMGY - Abertura para inserção



2901123

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2901123>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2901123>



UL certificado

ID de certificação: E240868

ME MAX 45 PLATE KMGY - Abertura para inserção



2901123

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2901123>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 45 PLATE KMGY - Abertura para inserção



2901123

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2901123>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br