

# UM-BEFE 35-1 BK - Elemento de base



2906238

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906238>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Elemento básico com base de fixação, para montagem sobre trilho de fixação NS 32 ou NS 35/7,5, sem nervuras, L = 35 mm



## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 2906238       |
| Unidades por embalagem                 | 200 Unidade   |
| Chave comercial                        | ACHD          |
| Chave de produto                       | ACHDDA        |
| GTIN                                   | 4017918247348 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 24,7 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 24,61 g       |
| País de origem                         | PL            |

# UM-BEFE 35-1 BK - Elemento de base



2906238

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906238>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de produto                     | Parte inferior da base de montagem |
| Tipo de caixa                       | Caixa de perfil de extrusão        |
| Série de caixas                     | UM                                 |
| Família de produtos                 | UM BE                              |
| Abertura para ventilação disponível | não                                |

### Medidas

|              |         |
|--------------|---------|
| Largura      | 35 mm   |
| Altura       | 111 mm  |
| Profundidade | 27,7 mm |

### Dados de material

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Cor (Caixa)             | preto (RAL 9005) |
| Material caixa          | PA               |
| Condições da superfície | não tratado      |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)              | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)   | -40 °C ... 55 °C                                         |
| Temperatura ambiente (montagem)                   | -5 °C ... 100 °C                                         |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 80 %                                                     |

### Montagem

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
|------------------|-------------------------------|

# UM-BEFE 35-1 BK - Elemento de base



2906238

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906238>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906238>



**UL certificado**

ID de certificação: E240868

# UM-BEFE 35-1 BK - Elemento de base



2906238

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906238>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM-BEFE 35-1 BK - Elemento de base



2906238

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906238>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)