

UM100-PROFIL 200CM - Perfil



2906319

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906319>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Base de montagem do perfil de extrusão, com uma largura construtiva de 100 mm e um comprimento fixo de 200 cm



Suas vantagens

- Montagem simples
- Flexível na forma e no tamanho
- Custo acessível mediante a redução das peças individuais da caixa

Dados comerciais

Código	2906319
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	ACHD
Chave de produto	ACHDBA
GTIN	4017918277451
Peso por unidade (inclusive embalagem)	955 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	955 g
País de origem	DE

UM100-PROFIL 200CM - Perfil



2906319


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906319>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte inferior da base de montagem
Tipo de caixa	Caixa de perfil de extrusão
Série de caixas	UM
Família de produtos	UM100
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Desenho de medidas	
Profundidade	21,5 mm
Comprimento	200 cm

Medida externa

Largura de perfil (externa)	122,6 mm
-----------------------------	----------

Medida interna

Largura de perfil (interna)	100 mm
-----------------------------	--------

Design de placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Material caixa	PVC

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-15 °C ... 50 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 50 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	95 %

Dados da placa de circuito impresso

Quantidade de suportes de placa de circuito impresso	2
Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montagem

Posição de montagem	paralelamente ao trilho de fixação
---------------------	------------------------------------

UM100-PROFIL 200CM - Perfil

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906319>



Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
Tipo de embalagem	Caixa de cartão

UM100-PROFIL 200CM - Perfil


2906319

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906319>



Desenhos

Desenho de medidas



UM100-PROFIL 200CM - Perfil

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906319>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM100-PROFIL 200CM - Perfil



2906319

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906319>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br