EMG 30-SP-10K LIN - Regulador de ponto de ajuste

2942124

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2942124

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Potenciômetro de valor teórico, para referência individual para os valores teóricos, valor de resistência 10 kΩ

Suas vantagens

- Referência de tensão para predefinição de valor nominal em conjunto com potenciômetros

Dados comerciais

Código	2942124
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	DK11
Chave de produto	DK1129
GTIN	4017918080617
Peso por unidade (inclusive embalagem)	53,65 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	53,65 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Potenciômetro de valor de referência

Dados da entrada

Potenciômetro

Valor de resistência Potenciômetro	10 kΩ ±20 %
Linearidade	5 % (do valor final)
Capacidade de carga do potenciômetro	0,5 W

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	30 mm
Altura	75 mm
Profundidade	68 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Material caixa	Policarbonato PC-F com fibra reforçada

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 40 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Desenhos

Desenho de medidas



Diagrama de circuitos



Certificações

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2942124

EAC
ID de certificação: RU C-DE.A*30.B.01082

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371227
ECLASS-15.0	27371227

ETIM

ETIM 9.0	EC001027

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	34, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	08f70c33-3d86-413d-ba1f-a43c10cbc146

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,32 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br