

EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - Módulo RC



2948254

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948254>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de atenuação para motor, trifásicos com ligação em estrela Faixa de potência: 7,5 kW

Dados comerciais

Código	2948254
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK4M
Chave de produto	DK66M3
GTIN	4017918083205
Peso por unidade (inclusive embalagem)	68,97 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	58,8 g
País de origem	DE

EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - Módulo RC



2948254

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948254>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de diodo
-----------------	-----------------

Propriedades de isolamento

Grau de impurezas	2
-------------------	---

Características elétricas

condensador na combinação RC	0,47 μ F
Potência nominal do motor	7,5 kW
Frequência nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensão U_N	500 V AC (Condutor externo/condutor externo)
Tipo de rede	3 fásico
Tipo de ligação	Ligação em estrela
Dissipação de potência	0,5 W
resistência na combinação RC	220 Ω
Tensão de isolamento nominal	300 V

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Medidas

Largura	17,5 mm
Altura	75 mm
Profundidade	100 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Certificações

CE

Certificado	Conformidade CE
-------------	-----------------

Dados EMC

Diretiva de baixa tensão	Conformidade com a Directiva de Baixa Tensão
--------------------------	--

EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - Módulo RC

2948254

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948254>



Normas e disposições


Normas / Determinações	DIN EN 50178
------------------------	--------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	opcional

Desenhos

Diagrama de circuitos



EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - Módulo RC



2948254

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948254>

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151504
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--