

UM 25-10 MSTB/Front/Q - Placa de terminação




2959803

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959803>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

VARIOFACE SLIM-LINE, com conexão a parafuso e caixa básica COMBICON, para montagem sobre NS 35/7.5, número de pólos 10



Dados comerciais

Código	2959803
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK2
Chave de produto	DK2188
GTIN	4017918086398
Peso por unidade (inclusive embalagem)	113,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	76,56 g
País de origem	DE

UM 25-10 MSTB/FRONT/Q - Placa de terminação



2959803

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959803>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Número de pólos	10

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão U_N	250 V AC/DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	2,5 A
Tensão de isolamento nominal	250 V
Tensão de teste	2,2 kV (Isolamento funcional)

Dados de conexão

Nível de campo

Conexão conforme norma	IEC / EN
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Nível de controle

Tipo de conexão	Conector de encaixe COMBICON
Número de conexões	1
Número de pólos	10
Nota	Caixa básica COMBICON: Passo 5,0 mm

Sinalização

Indicação de estado disponível	não
--------------------------------	-----

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	25 mm
Altura	137 mm
Profundidade	46,49 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Tipo de material isolante caixa	Poliamida PA sem reforço

UM 25-10 MSTB/FRONT/Q - Placa de terminação



2959803

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959803>

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP00
Temperatura ambiente (funcionamento)	-10 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-10 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem


Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos

Diagrama de circuitos



UM 25-10 MSTB/FRONT/Q - Placa de terminação



2959803

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959803>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br