

UM 45-FLK16/2A/S7 - Placa de terminação



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2965570>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo VARIOFACE, com conexão a parafuso, 20 polos, em um conector de encaixe para cabo plano de 14 polos, para montagem sobre NS 35/7,5

Dados comerciais

Código	2965570
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK21
Chave de produto	DK2A8S
GTIN	4017918252144
Peso por unidade (inclusive embalagem)	93,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	59,26 g
País de origem	DE

UM 45-FLK16/2A/S7 - Placa de terminação



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2965570>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
-----------------	-------------------------

Propriedades de isolamento

Isolamento	Isolamento funcional
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão U_N	≤ 25 V AC ≤ 60 V DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	2 A
Máx. corrente cumulativa de todas as derivações	14 A
Tensão de isolamento nominal	63 V
Tensão de teste	0,6 kV (1,2 / 50 μ s)

Dados de conexão

Nível de campo

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Número de pólos	20

Nível de controle

Conexão conforme norma	IEC 60603-13
Tipo de conexão	Régua de pinos FLK
Número de pólos	16

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	75 mm
Altura	45,58 mm
Profundidade	50,22 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP00
Grau de proteção (Local de montagem)	$\geq$ IP54 (Local de montagem)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Altitude	máx. 2000 m

Normas e disposições

Normas / Determinações	DIN EN 50178: 1998-04
------------------------	-----------------------

UM 45-FLK16/2A/S7 - Placa de terminação



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2965570>

Designação padrão	Espaços de ar e de fuga
-------------------	-------------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

UM 45-FLK16/2A/S7 - Placa de terminação



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2965570>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 45-FLK16/2A/S7 - Placa de terminação



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2965570>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br