

PLC-BSP-120UC/ 1/SEN - Base do relé



2967154

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2967154>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal básico PLC de 6,2 mm para funções de entrada com conexão de mola de tração, sem relé ou relé de estado sólido, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, com distribuição de tensão de alimentação do sensor (BB), 1 contato normalmente aberto, tensão de entrada 120 V AC/DC

Dados comerciais

Código	2967154
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	08
Chave de produto	DK6221
GTIN	4017918164287
Peso por unidade (inclusive embalagem)	27,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	25,46 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Restrição de uso

Nota EMC	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
----------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Versão de relé
Família de produtos	PLC-INTERFACE
Aplicação	Função de entrada
Incluso no set	2967390 PLC-RSP-120UC/ 1AU/SEN 2967581 PLC-OSP-120UC/ 48DC/100/SEN
Modo de operação	100 % ED
Relés possíveis	Relé miniatura, REL-MR-60CC/21AU, REL-MR-60CC/21; optoacoplador miniatura, OPT-60CC/48CC/100, OPT-60CC/24CC/2, OPT-60CC/230CA/1

Características elétricas

Ligação de proteção	Retificador de ponte
---------------------	----------------------

Dados da entrada

Tensão nominal de entrada U_N	120 V AC/DC
Ligação de proteção	Retificador de ponte
Tensão nominal de entrada U_N	120 V AC/DC

Dados de saída

Relés possíveis	Relé miniatura, REL-MR-60CC/21AU, REL-MR-60CC/21; optoacoplador miniatura, OPT-60CC/48CC/100, OPT-60CC/24CC/2, OPT-60CC/230CA/1
-----------------	---

Dados de conexão

Lado de entrada

Tipo de conexão	Conexão à mola
Comprimento de decapagem	8 mm
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	26 ... 14

Lado de saída

Tipo de conexão	Conexão à mola
Comprimento de decapagem	8 mm
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	26 ... 14

2967154

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2967154>

Sinalização

Indicação de estado	LED
---------------------	-----

Medidas

Largura	6,2 mm
Altura	80 mm
Profundidade	94 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0 (Caixa)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	opcional

PLC-BSP-120UC/ 1/SEN - Base do relé



2967154

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2967154>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br