


Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Pacote software para soluções de automação baseadas em PC, licença PC WORX BASIC, contém todas as 5 linguagens IEC, com compilador MSFC, máx. 2048 Byte de dados de entrada e saída, chave de licença específica para versão

Suas vantagens

- Um ambiente de programação para todos os comandos Phoenix Contact
- Operação uniforme e mundial graças à programação conforme IEC 61131
- Colocação em funcionamento rápida e programação graças às abrangentes bibliotecas padrão
- Configuração de bus de campo e de rede integrada
- Expansível quanto a aplicação com módulos funcionais adequados
- Diagnóstico e monitoramento integrados
- Suporte contínuo de arrastar e largar
- Manuseio confortável dos equipamentos mediante configuração e endereçamento integrados de PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS e Modbus/TCP
- Alterações de programa também com o comando em funcionamento
- Interfaces abertas para EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
- Ambiente de simulação integrada

Dados comerciais

Código	2985275
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DRDB
Chave de produto	DRDBAC
GTIN	4046356099509
Peso por unidade (inclusive embalagem)	25,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	20 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Software de programação
Funcionalidade básica	Projetar de um sistema de automação, parametrização de equipamentos INTERBUS e PROFINET, operação do INTERBUS e do PROFINET, programação de uma instalação de automação conforme IEC 61131-3, comunicação conforme IEC 61131-5
	Diagnóstico de rede (Funcionalidade do Config+)
	Diagnóstico da rede (Funcionalidade do Diag+)
Funcionalidade expandida	Dados de entrada e saída 2048 KByte (mix) (licença básica)

Características do sistema

Sistema de controle	(Sistema final) Controle integrado e baseado em PC
Tipo de software	On-Premises
Finalidade de aplicação do software	Software de engenharia para comandos

Informação de licença

Tipo de licença	Licença individual
	Software gratuito

Funcionalidade

Funcionalidade básica	Projetar de um sistema de automação, parametrização de equipamentos INTERBUS e PROFINET, operação do INTERBUS e do PROFINET, programação de uma instalação de automação conforme IEC 61131-3, comunicação conforme IEC 61131-5
	Diagnóstico de rede (Funcionalidade do Config+)
	Diagnóstico da rede (Funcionalidade do Diag+)
Funcionalidade expandida	Dados de entrada e saída 2048 KByte (mix) (licença básica)
Função integrada	Análise
	Avaliação
	Aquisição de dados
	Programação
	Configuração
	Diagnóstico
	Manutenção
	Comunicação
	Segurança funcional
Linguagens de programação compatíveis	Lista de instrução (AWL/IL)
	Linguagem do módulo funcional (FBS/FBD)
	Esquema de contato (KOP/LD)
	Texto estruturado (ST)
	Linguagem de operação (AS/SFC)
	INTERBUS

PC WORX BASIC LIC - Software de programação



2985275

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2985275>

Configuração	PROFINET
	Modbus/TCP
Diagnóstico	INTERBUS
	PROFINET
Sistema de controle	(Sistema final) Controle integrado e baseado em PC
Hardware correspondente	Comando Phoenix Contact
Quantidade dos pontos de I/O	2048

Requisitos do sistema

Aparelhos de operação	Teclado, Mouse
Sistema operacional	Windows® 10 (32 bits/64 bits), a partir de Build 1511
	Windows®11, a partir de Build 22000.675
Processador	mín. 2 GHz, arquitetura x86
Memória do disco rígido	min. 2 GByte
Memória de trabalho	min. 2 GByte
Interfaces	Porta serial COM, Ethernet (PCI com placa mestre INTERBUS no PC)
Browser compatível	Internet Explorer a partir da Versão 8
Idiomas nacionais compatíveis	alemão, inglês, francês, italiano, espanhol e chinês
Resolução de tela	SXGA (1280 x 1024)

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242501
ECLASS-15.0	27242501

ETIM

ETIM 9.0	EC000809
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br