

# SD FLASH 256MB - Memória de programa/configuração



O

2988120

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2988120>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Memória de programa e de configuração, plugável, 256 MByte.



## Descrição do produto

Memória de programa e de configuração para armazenagem dos programas de aplicação e outros arquivos no sistema File do CLP. Para ativação de diversos módulos funcionais está disponível opcionalmente a memória de programa e de configuração com licença integrada.

## Suas vantagens

- Memória de programa e de configuração, plugável
- Gravação dos programas de aplicação e de outros arquivos no sistema de arquivos do PLC

## Dados comerciais

Código	2988120
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DRAAZA
GTIN	4046356342360
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,5 g
País de origem	TW

O

2988120

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2988120>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Dispositivo de memória
Aplicação	Memória de programa/configuração
Posição de montagem	vertical

### Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	0,165 W
--	---------

#### Alimentação

Tensão de alimentação	3,3 V DC
Faixa de tensão de alimentação	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Consumo de corrente típico	tip. 50 mA

### Dados de material

Material caixa	Plástico
----------------	----------

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C
--------------------------------------	------------------

### Montagem

Posição de montagem	vertical
---------------------	----------

O

2988120

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2988120>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)