

CLIPFIX 35 - Poste



3022218

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022218>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, largura: 9,5 mm, cor: cinza



Suas vantagens

- Largura de construção de apenas 9,5 mm
- Ampla área de identificação
- A Phoenix Contact construiu o suporte terminal CLIPFIX de tal maneira que ele permanece confiável nos mais diversos sistemas de trilho de fixação

Dados comerciais

Código	3022218
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BE71
Chave de produto	BE7111
GTIN	4017918156541
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,268 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,1 g
País de origem	PL

CLIPFIX 35 - Poste

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022218>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Poste
-----------------	-------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	9,5 mm
Altura	55,6 mm
Profundidade em NS 35/7,5	35,5 mm
Comprimento	55,6 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	125 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

CLIPFIX 35 - Poste

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022218>




Montagem

Tipo de montagem	NS 35/7,5
	NS 35/15

Desenhos

Desenho de medidas




CLIPFIX 35 - Poste

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022218>



Desenho de medidas



CLIPFIX 35 - Poste

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022218>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CLIPFIX 35 - Poste



3022218

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022218>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br