

AB/SS-M - Suporte



3025888

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3025888>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Suporte, com contato para suporte de montagem, com parafuso de travamento, adequado para barramento 3 x 10 mm, cor: cinza

Dados comerciais

Código	3025888
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE71
Chave de produto	BE7113
GTIN	4017918147549
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9,61 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,49 g
País de origem	PL

AB/SS-M - Suporte

3025888

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3025888>



Dados técnicos


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Suporte
Número de pólos	1,00

Características elétricas

Corrente nominal I_N	0 A
------------------------	-----

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	19,4 mm
Altura	23,4 mm
Profundidade	21,7 mm
Comprimento	23,4 mm
Diâmetro	4,7 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Aplicação estática do material isolante	-40 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	125 °C
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 110 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 90 %
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

Tipo de montagem	Montagem direta
------------------	-----------------

AB/SS-M - Suporte


3025888

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3025888>



Desenhos

Desenho de medidas



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br