SK 35-D - Borne para blindagem

3026890

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3026890

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Terminal de conexão blindado, para barra de blindagem direta sobre placas de montagem condutoras, densidade de chapa: 1 ... 2 mm

Suas vantagens

- Manuseio fácil
- Peça de pressão elástica, com área ampla
- Adequado para a montagem direta e sobre a barra coletora
- Parafuso serrilhado
- As conexões blindadas não podem ser certificadas como componentes em atmosferas potencialmente explosivas conforme as demandas da diretriz e as normas para equipamentos elétricos. Dessa forma, a utilização dos bornes blindados na atmosfera potencialmente explosiva também é possível sem a respectiva certificação e identificação.

Dados comerciais

Código	3026890
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE75
Chave de produto	BE7511
GTIN	4017918876661
Peso por unidade (inclusive embalagem)	62,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	62,3 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Terminal de conexão blindado
Passo	40 mm
Número de conexões	1
Número de linhas	1

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	0,77 W
Resistência de contato	< 0,001 Ω

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Rosca	M5
Torque de aperto	1,5 ... 1,8 Nm
Conexão conforme norma	IEC / EN

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	40 mm
Altura	20 mm
Profundidade	105 mm
Passo	40 mm

Medida externa

Diâmetro externo	20 mm ... 35 mm

Dados de material

Cor	prateado
Material	Aço

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	20 mm ... 35 mm

Características mecânicas

Dados mecânicos

Parede lateral aberta	Não

Normas e disposições

Conexão conforme norma	IEC / EN

Montagem

Tipo de montagem	Rosqueamento direto

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho de medidas



Esquema de perfuração

Desenho de medidas



Esquema de perfuração

Diagrama


Impedances [mΩ]
500
50
5
0,5
Shield connection via PE terminal block
Shield terminal block system
1K
10K
100K
1M
10M
100M
Frequency [Hz]

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 9.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br