

PS-4 - Plugue de teste



3030970

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3030970>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Plugue de teste, Conector de teste alinhável, número de polos: 1, cor: vermelho

Suas vantagens

- Os conectores de teste são conectados no canal funcional dos terminais do sistema CLIPLINE complete
- Os adaptadores de teste podem ser compostos individualmente com os conectores de teste alinháveis PS...

Dados comerciais

Código	3030970
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE2Z
Chave de produto	BE2Z3X
GTIN	4017918818913
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3,22 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,142 g
País de origem	PL

PS-4 - Plugue de teste

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3030970>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de teste
Número de pólos	1
Potenciais	1


Características elétricas

Corrente de carga máxima	2 A
Tensão máxima	250 V

Dados de conexão

Corrente de carga máxima	2 A
Tipo de conexão	Conexão à mola
Bitola de condutor flexível	0,14 mm² ... 1 mm²
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm² ... 1 mm²
Bitola do condutor AWG	26 ... 17

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	4,2 mm
Altura	22,4 mm
Profundidade	60 mm

Dados de material

Cor	vermelho (RAL 3001)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C

PS-4 - Plugue de teste

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3030970>



Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 90 %
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %


PS-4 - Plugue de teste

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3030970>



Desenhos



PS-4 - Plugue de teste



3030970

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3030970>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PS-4 - Plugue de teste



3030970

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3030970>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br