# STP 4-2-ZB - Porta-plaquetas

3038613

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3038613

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Porta-plaquetas, encaixável nos bornes a mola ST 1,5..., identificável com UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 ou ZBF 4, cinza, não impresso, tipo de montagem: encaixe, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 4 mm

## Suas vantagens

- Os porta-plaquetas podem ser encaixados, por exemplo, na ranhura central para identificação de terminais com mola de tração ST e duplicam a área de identificação

## Dados comerciais

| | |
|---|---|
| Código | 3038613 |
| Unidades por embalagem | 100 Unidade |
| Chave comercial | BG21 |
| Chave de produto | BG211A |
| GTIN | 4017918891275 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,49 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,49 g |
| País de origem | PL |

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

| | |
|---|---|
| Tipo de produto | Porta-plaquetas |

### Medidas

| | |
|---|---|
| Largura | 4 mm |
| Altura | 24,9 mm |
| Profundidade | 24,85 mm |

Campo de texto

| | |
|---|---|
| Largura do campo de texto | 4 mm |
| Altura do campo de texto | 10,5 mm |

### Dados de material

| | |
|---|---|
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Substâncias | sem silicone e sem halogênio |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % |

### Montagem

| | |
|---|---|
| Tipo de montagem | encaixe |

## Classificações

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002248 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br