AB-SK 65-D INSULATED - Suporte

3040889

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3040889

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Suporte, Suporte de barras coletoras, para posicionamento a cada 20 cm, largura: 8,2 mm, altura: 150 mm, número de polos: 2, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em trilho de fixação

Suas vantagens

- Os blocos de suporte blindados duplos destinam-se sobretudo a uma conexão de condutores com economia de espaço com terminais e equipamentos com entrada de cabos lateral
- Para montagem de terminais de conexão blindados SK

Dados comerciais

Código	3040889
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE71
Chave de produto	BE7113
GTIN	4017918903589
Peso por unidade (inclusive embalagem)	18,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	18,27 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Suporte
Número de pólos	2

Características elétricas

Corrente nominal I_N	0 A

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	8,2 mm
Altura	150 mm
Profundidade em NS 35/7,5	28,7 mm
Profundidade em NS 35/15	36,2 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material isolante	PA

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação

Desenhos

Desenho de medidas



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br