

A 1,5 -15 - Terminal tubular



3202591

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202591>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal tubular, Comprimento área de contato: 15 mm, comprimento do suporte: 15 mm, cor: cores prat.

Suas vantagens

- A segurança de isolamento em conexões alinhadas bem próximas entre si é elevada e impede a junção de fios

Dados comerciais

Código	3202591
Unidades por embalagem	1.000 MIL
Chave comercial	BH34
Chave de produto	BH3412
GTIN	4017918165741
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,122 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,122 g
País de origem	DE

A 1,5 -15 - Terminal tubular

3202591

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202591>



Dados técnicos

Avisos

Geral	Estes terminais tubulares não estão incluídos na DIN 46228-1: 1992-08.
-------	--

Propriedades do artigo


Tipo de produto	Conector final
Classe do condutor	condutor flexível, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Propriedade do produto	Composto de cobre eletrolítico macio com estanhagem galvânica
	Correspondem às exigências da DIN 46228-1 e UL 486F
	Temperatura a longo/curto prazo: +105 °C/+120 °C

Dados de conexão

Conexão de condutores

Bitola do condutor flexível máx.	1,5 mm ²
Bitola do condutor AWG máx.	16
Comprimento de decapagem	15 mm

Medidas

Desenho de medidas	
Comprimento do suporte	15 mm
Comprimento área de contato	15 mm
Comprimento de decapagem máximo	15 mm
Diâmetro do suporte	1,7 mm
Canaleta (espessura)	0,15 mm
Medida nominal colar isolante	2,8 mm

Dados de material

Cor	prateado
Material	CU-DHP
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Revestimento	estanhagem galvânica
Condições da superfície	estanhado galvanicamente
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Características mecânicas

Dados técnicos

A 1,5 -15 - Terminal tubular



3202591

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202591>

Comprimento do suporte	15 mm
------------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura constante	105 °C
Temperatura de curto prazo	120 °C

A 1,5 -15 - Terminal tubular


3202591

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202591>



Desenhos

Desenho de medidas



Comprimento do terminal (b), medida interior da capa isolante (d), diâmetro do terminal (k), espessura da parede do terminal (j)

A 1,5 -15 - Terminal tubular

3202591

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202591>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 1,5 -15 - Terminal tubular

3202591

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202591>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br