

PH 1,5/S/10 - Caixa de cabos



3212824

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3212824>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de cabos, passo: 35 mm, profundidade: 36,8 mm, largura: 35 mm, altura: 19,9 mm, número de polos: 10, cor: cinza

Suas vantagens

- Caixa de cabos robusta para o alívio de tração de cabos de conexão
- Enfileiramento, sem perda de divisão
- Possibilidade de identificação adicional para a identificação dos conectores

Dados comerciais

Código	3212824
Unidades por embalagem	25 Unidade
Chave comercial	BE22
Chave de produto	BE224Z
Página de catálogo	Página 366 (C-1-2019)
GTIN	4046356573597
Peso por unidade (inclusive embalagem)	10,436 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	10,29 g
País de origem	PL

PH 1,5/S/10 - Caixa de cabos



3212824

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3212824>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa de cabos
Número de pólos	10
Passo	35 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Medidas

Largura	35 mm
Altura	19,9 mm
Profundidade	36,8 mm
Passo	35 mm

PH 1,5/S/10 - Caixa de cabos



3212824

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3212824>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PH 1,5/S/10 - Caixa de cabos

3212824

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3212824>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br