

C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cabo



3240015

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240015>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal de cabos para pino plano, com patilha, colar soldado, vermelho, 0,5 ... 1,5 mm², largura do pino: 2,8 mm, fácil inserção de condutores graças ao sistema Easy Entry, para compressão horizontal e vertical com CRIMPFOX-RCI 6

Suas vantagens

- Introdução do condutor "Easy Entry", simples e segura
- Isenção de halogênio
- Galvanizado eletroliticamente

Dados comerciais

Código	3240015
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	BH34
Chave de produto	BH3461
GTIN	4046356452632
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,809 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,789 g
País de origem	TW

C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cabo

3240015


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240015>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector
Propriedade do produto	Sem halogênio
	Com "Easy Entry" (área de inserção cônica)
	Soldada
	PA isolado
	Estanhado galvanicamente
	Faixa de temperatura -20 °C ... +105 °C
	Classe de inflamabilidade V2 conforme UL 94

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	2,8 mm
Comprimento do suporte	18 mm
Comprimento do suporte isolante	10,5 mm
Comprimento área de contato	17,5 mm
Comprimento de decapagem máximo	7 mm
Espessura do material mín.	0,8 mm
Medida nominal colar isolante	4 mm

Dados de material

Cor	vermelho (RAL 3001)
Material	Cobre
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Revestimento	galvanizado
Material isolante	PA
Substâncias	sem halogênio

Características mecânicas

Dados técnicos

Comprimento do suporte	18 mm
------------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura constante	105 °C

C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cabo

3240015

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240015>



Temperatura de curto prazo	120 °C
----------------------------	--------

C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cabo


3240015

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240015>



Desenhos

Desenho de medidas



C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cabo



3240015

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240015>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cabo



3240015

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240015>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br