

C-FCI 6/M5 - Terminal de cabo tipo forquilha



3240043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240043>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal elétrico formato forquilha, amarelo, 4 - 6 mm², M5

Suas vantagens

- Os terminais de cabo em forquilha sem luvas de plástico têm uma cabeça com solda forte e atingem a máxima força de extração em conjunto com os alicates CRIMPFOX-RC ... e CRIMPFOX-RCI ...
- As variantes isoladas são isentas de halogênio e estão equipadas com "EASY ENTRY"

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Código | 3240043 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Chave comercial | BH34 |
| Chave de produto | BH3441 |
| GTIN | 4046356452601 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,727 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,727 g |
| País de origem | CN |

C-FCI 6/M5 - Terminal de cabo tipo forquilha

3240043


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240043>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Tipo de produto | Conector |
| Propriedade do produto | Com sistema "Easy Entry" |
| | Soldada |
| | PA isolado |

Medidas

| | |
|---|--|
| Desenho de medidas |  |
| Largura | 9 mm |
| Comprimento do suporte | 26,7 mm |
| Comprimento do suporte isolante | 14 mm |
| Comprimento de decapagem máximo | 9 mm |
| Distância entre centro e suporte isolante | 8 mm |
| Espessura do material mín. | 1 mm |
| Medida nominal colar isolante | 6,6 mm |

Medida interna

| | |
|------------------|--------|
| Diâmetro interno | 5,3 mm |
|------------------|--------|

Dados de material

| | |
|--|--------------------|
| Cor | amarelo (RAL 1018) |
| Material | Cobre |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Revestimento | galvanizado |
| Material isolante | PA |
| Substâncias | sem halogênio |

Características mecânicas

Dados técnicos

| | |
|------------------------|---------|
| Comprimento do suporte | 26,7 mm |
|------------------------|---------|

C-FCI 6/M5 - Terminal de cabo tipo forquilha


3240043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240043>



Desenhos

Desenho de medidas



C-FCI 6/M5 - Terminal de cabo tipo forquilha



3240043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240043>

Classificações

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

C-FCI 6/M5 - Terminal de cabo tipo forquilha



3240043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240043>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|----------------------------|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|--|----------------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br