EC 25 - Borne Europa

3240183

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240183

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Régua de bornes Europa de polipropileno, branco, para conectar condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal tubular com bitola de 10 a 25 mm^2

Dados comerciais

Código	3240183
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BE73
Chave de produto	BE7321
GTIN	4046356457873
Peso por unidade (inclusive embalagem)	108,64 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	108,64 g
País de origem	AT

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Terminal europa
Número de pólos	12
Passo	16 mm
Número de conexões	24
Número de linhas	1

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	3,26 W

Dados de conexão

Bitola nominal	25 mm²
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Rosca	M5
Torque de aperto	2 ... 3 Nm
Comprimento de decapagem	9 mm
Bitola do condutor, fixa	10 mm² ... 25 mm²
Bitola do condutor AWG	8 ... 4 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível	10 mm² ... 25 mm²
Bitola de condutor flexível [AWG]	8 ... 4 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico)	4 mm² ... 16 mm²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico)	4 mm² ... 10 mm²
2 condutores com o mesmo perfil, fixos	4 mm² ... 6 mm²
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis	4 mm² ... 6 mm²
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico	2,5 mm² ... 4 mm²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	1,5 mm² ... 6 mm²
Corrente nominal	101 A (com bitola de condutor de 25 mm²)
Corrente de carga máxima	101 A (com bitola de condutor de 25 mm²)
Tensão nominal	750 V
Bitola nominal	25 mm²

Medidas

Largura	30 mm
Altura	28 mm
Profundidade	30 mm
Distância do furo de sondagem	16 mm
Passo	16 mm

Dados de material

Cor	branco

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	-
Material isolante	PP

Características mecânicas

Dados mecânicos

Parede lateral aberta	Não

Dados técnicos

Distância de furo de sondagem	16 mm

Montagem

Tipo de montagem	Rosqueamento direto

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC001284

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	47cf3739-7873-4316-8f15-a57156595719

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br