

# C-RCI 10/M10 - Terminal circular de cabo



3240222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240222>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Terminal elétrico formato olhal, vermelho, 10 mm<sup>2</sup>, M10



## Suas vantagens

- As luvas são cônicas e permitem a introdução simples e correta do condutor
- Os terminais de cabo circular isolados com luva de plástico são soldados e equipados com o sistema 'EASY ENTRY'

## Dados comerciais

Código	3240222
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BH34
Chave de produto	BH3421
GTIN	4046356452120
Peso por unidade (inclusive embalagem)	4,241 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,865 g
País de origem	TW

# C-RCI 10/M10 - Terminal circular de cabo

3240222


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240222>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector
Propriedade do produto	Sem halogênio
	Com sistema "Easy Entry"
	Soldada
	PA isolado

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	15 mm
Comprimento do suporte	37,3 mm
Comprimento do suporte isolante	16 mm
Comprimento de decapagem máximo	11 mm
Distância entre centro e suporte isolante	13,8 mm
Espessura do material mín.	1,1 mm
Medida nominal colar isolante	8 mm

### Medida interna

Diâmetro interno	10,5 mm
------------------	---------

### Dados de material

Cor	vermelho (RAL 3001)
Material	Cobre
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Revestimento	galvanizado
Material isolante	PA
Substâncias	sem halogênio

### Características mecânicas

#### Dados técnicos

Comprimento do suporte	37,3 mm
------------------------	---------

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente ideal (armazenamento/transporte)	20,00 °C 50,00 % Umidade do ar (RH), armazenagem na embalagem original fechada. Prevenção da incidência direta dos raios solares e fontes de calor.
---	---

# C-RCI 10/M10 - Terminal circular de cabo



3240222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240222>

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-20 °C ... 100 °C
Temperatura de curto prazo	100 °C

# C-RCI 10/M10 - Terminal circular de cabo


3240222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240222>



## Desenhos

Desenho de medidas



# C-RCI 10/M10 - Terminal circular de cabo



3240222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240222>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

### ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# C-RCI 10/M10 - Terminal circular de cabo



3240222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240222>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)