

AI-WM 0,75-8 GY - Terminal tubular



3240543

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240543>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal tubular com colar isolante identificável. Os terminais tubulares podem ser identificados com a BLUEMARK, utilizando-se a bandeja.

Suas vantagens

- Galvanizado eletroliticamente
- Ferrules made from electrolytic copper
- Gravação altamente resistente e com a melhor qualidade graças à moderna tecnologia de impressão UV
- Crimpagem e marcação em uma única operação
- Com os terminais tubulares BLUEMARK de identificação

Dados comerciais

Código	3240543
Unidades por embalagem	780 Unidade
Chave comercial	BH34
Chave de produto	BH3415
GTIN	4046356528139
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,23 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,23 g
País de origem	DE

AI-WM 0,75-8 GY - Terminal tubular

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240543>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector final
-----------------	----------------

Medidas

Desenho de medidas		
Largura	4,6 mm	
Comprimento do suporte	8 mm	
Diâmetro do suporte	1,6 mm	
Canaleta (espessura)	0,15 mm	
Medida nominal colar isolante	2,9 mm	

Medida interna

Diâmetro interno	1,3 mm
------------------	--------

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	E-CU
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Revestimento	estanhagem galvânica
Condições da superfície	estanhado galvanicamente
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	= 1,00 mm
---------------------------	-----------

Características mecânicas

Dados técnicos

Comprimento do suporte	8 mm
------------------------	------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura constante	105 °C (-40 °C sem carga/0 °C com carga dinâmica)
Temperatura de curto prazo	120 °C

AI-WM 0,75-8 GY - Terminal tubular


3240543

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240543>



Desenhos

Desenho de medidas



AI-WM 0,75-8 GY - Terminal tubular



3240543

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240543>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240543>



cULus Listed

ID de certificação: E488001

AI-WM 0,75-8 GY - Terminal tubular



3240543

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240543>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-WM 0,75-8 GY - Terminal tubular

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240543>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br