

WP-G HF IP69K PG9 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240875

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240875>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Prensa-cabo, rosca Pg, classe de proteção IP68/69k, reta



Dados comerciais

Código	3240875
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DSA
GTIN	4046356709828
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,182 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	4,977 g
País de origem	DE

WP-G HF IP69K PG9 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240875

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240875>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conexão roscada do tubo de proteção
Aplicação	Conexão para cabos
Versão	Rosca externa
Saída de cabo	reto
Tipo de rosca	Pg

Medidas

Largura	20 mm
Altura	35 mm
Abertura de chave	18 mm
Tamanho da chave para montagem	18 mm

Dados de material

Material	PA 6
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material da conexão roscada	PA
Substâncias	sem silicone, halogênio e cádmio

Cabos/condutores

Isenção de halogênio	sim
----------------------	-----

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP68
	IP69K
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C

WP-G HF IP69K PG9 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240875

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240875>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240875>



UL certificado

ID de certificação: E86359



LR



Autorização de símbolos VDE

WP-G HF IP69K PG9 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240875

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240875>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G HF IP69K PG9 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240875

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240875>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br