

WP-G BRASS IP40 M12 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241045

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241045>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Prensa-cabo em latão com rosca métrica, classe de proteção IP40

Dados comerciais

Código	3241045
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DSA
GTIN	4046356711814
Peso por unidade (inclusive embalagem)	23,99 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	22,24 g
País de origem	DE

WP-G BRASS IP40 M12 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241045

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241045>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conexão roscada do tubo de proteção
Saída de cabo	reto
Tipo de rosca	métricas

Medidas

Largura	23 mm
Altura	33 mm
Comprimento	33 mm
Abertura de chave	19 mm
Tamanho da chave para montagem	19 mm 21 mm

Medida externa

Diâmetro externo	14 mm
------------------	-------

Medida interna

Diâmetro interno	8,5 mm
------------------	--------

Dados de material

Material	Latão, niquelado
Substâncias	sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

WP-G BRASS IP40 M12 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241045

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241045>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241045>



Autorização de símbolos VDE

WP-G BRASS IP40 M12 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241045

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241045>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 9.0	EC001180
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-G BRASS IP40 M12 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241045

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241045>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	83f97c06-50c8-4924-8ea9-ff640699f7bb

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br