

WP-GR HF CTA M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241220

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241220>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Adaptador de tubo corrugado, com rosca interna, para conexão de tubos corrugados a conexões roscadas em plástico HEAVYCON-EVO-M20 ou caixas de plástico ADVANCE-M20, reto, preto, IP66.

Dados comerciais

Código	3241220
Unidades por embalagem	20 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DSA
GTIN	4046356860826
Peso por unidade (inclusive embalagem)	14,71 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	14,71 g
País de origem	DE

WP-GR HF CTA M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241220

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241220>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conexão roscada do tubo de proteção
Aplicação	Conexão para cabos
Tipo de rosca	métricas

Dados de material

Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material da conexão roscada	PA
Substâncias	sem silicone, halogênio e cádmio

Cabos/condutores

Isenção de halogênio	sim
----------------------	-----

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP66
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 115 °C

Montagem

Instrução de montagem	O adaptador de tubo corrugado é usado na conexão roscada em vez da porca de capa. Para o efeito podem ser usados tubos corrugados.
-----------------------	--

WP-GR HF CTA M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241220

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241220>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GR HF CTA M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3241220

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3241220>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br