

HC-STA-D25-SLWSC-2SSP21-EL-AL - Pouzdro



1424399

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1424399>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Kryt patice D25, s podélnou západkou, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, materiál ochranného krytu: PC, kabelové vývody: 2, boční, 2x Pg21, výška: 57 mm, kabelové šroubení: bez, ochranné víko: ano, Standard

Obchodní data


Objednací číslo	1424399
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	AF7
Kód výrobku	AF7APE
GTIN	4055626371399
Hmotnost/kus (včetně obalu)	194,25 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	185 g
Číslo celní sazby	85389099
Země původu	CN

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Pouzdro s třmenovým uzamčením
Druh pouzdra	Kryt patice
Produktová řada	HC-STA-D
aplikace	Standard
Provedení	D25
Počet kabelových vývodů	2
Druh šroubení	2x Pg21
Ochranné víko	ano
Kabelový vývod	boční
Šroubení Pg	bez

Rozměry

Výkres v měřítku	
Šířka	51 mm
Výška	57 mm
Délka	80 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	4,5 mm

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti dle UL 94	V0 (Zajištění) V0 (Ochranné víko)
Materiál pouzdra	Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě
Materiál povrchu pouzdra	nepotažená
Materiál ochranného krytu	PC
Materiál zajišťovacího třmenu	PA

Mechanické vlastnosti

Mechanické údaje

Druh šroubení	2x Pg21
Typ zajištění	Třmen

Data připojení

Utahovací moment	0,8 Nm ... 1,2 Nm (pro upevňovací šrouby M4 krytu patice)
------------------	---

Montáž

Montážní pokyny	Otvor je uzavřen plastovou zaslepovací zátkou a může být
-----------------	--

otevřen šroubovákem.

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Krytí	IP66 (s uzamčeným ochranným krytem)
	IP67 (v zasunutém stavu)
Rázová pevnost	IK08
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Výkresy

Výkres v měřítku




Schéma s rozměry

Schválení

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1424399>

DNV

ID schválení: TAE000037S

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com