

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Spojka

3240529

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240529>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Plochý rozvaděč, izolovaný, červený, 0,5 - 1,5 mm², pro zástrčku a pouzdro 6,3 x 0,8 mm

Vaše výhody

- Natvrdo pájená lisovací oblast pro maximální vytahovací síly ve spojení s kleštěmi CRIMPFOX RCI...
- Jednoduchý a bezpečný přívod vodičů pomocí "EASY ENTRY"
- Bezhalogenovost
- Elektrolyticky pocínované

Obchodní data

Objednací číslo	3240529
Ks/bal.	50 Kus
Minimální objednané množství	50 Kus
Prodejní kód	BH3
Kód výrobku	BH3451
GTIN	4046356527996
Hmotnost/kus (včetně obalu)	1,403 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	1,403 g
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	CN

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Spojka

3240529

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240529>




Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Spojka
Vlastnost produktu	Bezhalogenový
	S funkcí „Easy Entry“ (kuželovitá zaváděcí plocha)
	Pájené
	PA izolované
	Galvanicky pocínovaný
	Teplotní rozsah -20 °C ... +105 °C
	Třída hořlavosti podle klasifikace UL 94: V2

Rozměry

Výkres v měřítku	
Šířka	6,3 mm
Délka pouzdra	22,5 mm
Délka pouzdra izolačního materiálu	10,5 mm
Délka odizolování maximální	7 mm
Min. tloušťka materiálu	0,4 mm
Vnitřní rozměr izolační límec	41 mm

Údaje o materiálu

Barva	červená (RAL 3001)
Materiálem	Mosaz
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Povrstvení	elektrolyticky pocínovaná
Izolační materiál	PA
Obsažené látky	bezhalogenové

Mechanické vlastnosti

Technické údaje

Délka pouzdra	22,5 mm
---------------	---------

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 105 °C
Trvalá teplota	105 °C
Krátkodobá teplota	120 °C

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Spojka


3240529

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240529>



Výkresy

Výkres v měřítku



C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Spojka

3240529

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240529>



Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - Spojka

3240529

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240529>



Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com