

CES-LRG-BK-29 - Pasacables



0801648

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801648>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasacables, grande, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 28 mm ... 29 mm, material: NBR, color: negro, longitud: 53 mm, anchura: 39 mm, altura: 17 mm

Descripción del producto

Pasacables ranurado Pasacables ranurado para alojamiento de cables y líneas preconfeccionados de 28 ... 29 mm de diámetro, utilizable en el marco obturador CES.

Datos comerciales


Código de artículo	0801648
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7CCX
Clave de producto	AF7CCX
GTIN	4046356674393
Peso por unidad (incluido el embalaje)	24,32 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	24,32 g
Número de tarifa arancelaria	40169997
País de origen	TW

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pasacables
Número de conductores	1

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	39 mm
Altura	17 mm
Longitud	53 mm

Datos del material

Material	NBR
----------	-----

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	1x 28 mm ... 29 mm
-----------------------------	--------------------


Parámetros

Tamaño de junta	grande
Versión, Formato	Cable redondo
Versión, Junta pasacable	hendido

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP54 (Deben tenerse en cuenta las indicaciones de montaje)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C (estático)

Dibujos



Esquema de dimensiones

CES-LRG-BK-29 - Pasacables



0801648

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801648>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801648>

DNV

ID de homologación: TAE00003VJ

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---