# CES-B16-SFFS-PLBK - Marco de obturación

0801659

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801659

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marco de obturación, con bloqueo por tornillo, diseño: B16, Número de juntas pasacable (pequeño): 8, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 120 mm, anchura: 58 mm, altura: 20 mm

## Sus ventajas

- También se puede emplear en las secciones de pared estándar de los conectores industriales

## Datos comerciales

| | |
|---|---|
| Código de artículo | 0801659 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF7CAX |
| Clave de producto | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674133 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 161,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 146,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |

## Datos técnicos

### Notas

| | |
|---|---|
| Nota sobre la aplicación | Tornillos de fijación no incluidos en el volumen de suministro. El ancho máximo de la sección de pared puede ser de 51 mm (en lugar de 35 mm como en los conectores industriales). |

### Propiedades del artículo

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Marco para pasacables |
| Construcción | B16 |
| Tipo de borde | Marcos obturadores |

### Datos de conexión

| | |
|---|---|
| Par de apriete | 2 Nm ... 4 Nm (Tornillos de bloqueo) |
| | 1,8 Nm (Tornillo de fijación, M4 (ISO4762 / DIN912)) |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Esquema de dimensiones |   |
| Anchura | 58 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud | 120 mm |
| Distancia entre taladros horizontal | 32 mm |
| Distancia entre taladros vertical | 103 mm |
| Diámetro de taladro | 5,5 mm |

Medida de montaje

| | |
|---|---|
| Ancho del corte de montaje | 35 mm |
| Longitud del corte de montaje | 86 mm |

### Datos del material

| | |
|---|---|
| Material | PA (sin halógenos) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |

### Parámetros

| | |
|---|---|
| Número de juntas pasacable | 0 ... 8 (juntas pequeñas, en función del número de juntas grandes incorporadas) |
| | 0 ... 2 (juntas grandes, en función del número de juntas pequeñas incorporadas) |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Índice de protección | IP54 |
| | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C (estático) |

## Montaje

| | |
|---|---|
| Indicaciones de montaje | Tornillo de bloqueo M4 con cabeza de hexágono interior de 3 mm, par 3 ... 4 Nm, 1 boquilla grande precisa los espacios de 4 boquillas pequeñas, tornillo de fijación: M4 (ISO 4762/DIN 912), par 1,8 Nm |
| | La junta plana adjunta debe utilizarse en un montaje mural entre la pared y el marco de obturación. IP54: con montaje del marco de obturación vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo). IP65: al utilizar una junta cónica CES-SRC-BK/CES-LRC-BK, montaje vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo) del marco de obturación directamente en la pared de la carcasa y uso de una brida de 3,6 mm de ancho (p. ej. artículo 3240744). |

## Dibujos

Esquema de dimensiones




Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones




Corte de montaje

Plano esquemático



## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801659

**cUL Recognized**
ID de homologación: E255026

**UL Recognized**
ID de homologación: E255026

**DNV**
ID de homologación: TAE00003VJ

## Clasificaciones

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000211 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |

EF3.0 Cambio climático

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 1,431 kg CO2e |


Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es