CES-SRG-BK-2ASI-LR - Pasacables

0801669

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801669

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Pasacables, pequeña, número de conductores: 2, tipo: Cable AS-i (Izquierda Derecha), hendido, material: NBR, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm

Descripción del producto

Pasacables ranurado para alojamiento de dos cables preconfeccionados ASI (LL), utilizable en el marco obturador CES. En estado montado los pasacables son al mismo tiempo compensadores de tracción según DIN EN 50262

Datos comerciales

Código de artículo	0801669
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7CCX
Clave de producto	AF7CCX
GTIN	4046356674751
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,78 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,78 g
Número de tarifa arancelaria	40169997
País de origen	TW

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pasacables
Número de conductores	2

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	19,5 mm
Altura	17 mm
Longitud	29,5 mm

Datos del material

Material	NBR

Parámetros

Margen de estanqueidad del conductor	Cable AS-i
Tamaño de junta	pequeña
Versión, Formato	Cable AS-i
Versión, Junta pasacable	hendido

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C (estático)

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801669

DNV
ID de homologación: TAE00003VJ

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es