

# CES-SRC-BK - Pasacables



0801718

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801718>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasacables, pequeña, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, cerrado, diámetro exterior del cable: 1x 2 mm ... 11 mm, material: NBR, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm

## Descripción del producto

Pasacables no ranurado para alojamiento de cables y líneas con un diámetro de 2 ... 11 mm, utilizable en el marco obturador CES

## Datos comerciales


Código de artículo	0801718
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7CCX
Clave de producto	AF7CCX
GTIN	4046356675185
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,03 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,03 g
Número de tarifa arancelaria	40169997
País de origen	TW

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pasacables
Número de conductores	1

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	19,5 mm
Altura	17 mm
Longitud	29,5 mm

### Datos del material

Material	NBR
----------	-----

### Cable/línea

Diámetro exterior del cable	1x 2 mm ... 11 mm
-----------------------------	-------------------

### Parámetros

Tamaño de junta	pequeña
Versión, Formato	Cable redondo
Versión, Junta pasacable	cerrado

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales


Índice de protección	IP54 IP65 (En caso de utilizar bridas en combinación con el sentido de montaje hacia un lado o hacia abajo)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C (estático)

### Montaje

Indicaciones de montaje	IP54: con montaje del marco de obturación vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo). IP65: montaje vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo) del marco de obturación directamente en la pared de la carcasa y uso de una brida de 3,6 mm de ancho (p. ej. artículo 3240744).
-------------------------	--

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

# CES-SRC-BK - Pasacables



0801718

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801718>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801718>

### **DNV**

ID de homologación: TAE00003VJ

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

### ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---