

CLIPFIX 35 WH - Soporte final

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0802723>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte final de montaje rápido para carril simétrico de 35 mm NS 35/7,5 o NS 35/15, equipable con tira Zack ZB 8 y ZB 8/27, marcador de regletas de bornes KLM 2 y KLM, anchura: 9,5 mm, color: blanco

Sus ventajas

- Ancho de solo 9,5 mm
- Rotulable en superficies grandes
- Phoenix Contact ha diseñado el soporte final CLIPFIX para que se sujete de forma fiable a los distintos sistemas de carril portante

Datos comerciales

Código de artículo	0802723
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE7111
Clave de producto	BE7111
GTIN	4046356860819
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,25 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

CLIPFIX 35 WH - Soporte final

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0802723>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte final
------------------	---------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	9,5 mm
Altura	55,6 mm
Profundidad en NS 35/7,5	35,5 mm
Longitud	55,6 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje


Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones



CLIPFIX 35 WH - Soporte final

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0802723>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es