

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas



0803579
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803579>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Lámina de tiras Zack planas, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 4,2 mm, Número de índices individuales: 100, altura del campo de texto: 5,2 mm, anchura del campo de texto: 4,2 mm



Datos comerciales

Código de artículo	0803579
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2113
Clave de producto	BG2113
GTIN	4017918007539
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,75 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,6 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803579>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	rotulable con CMS
---------------	-------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornes sin rotular
Paso	4,2 mm

Rotulación

Número de índices individuales	100
Número de etiquetas individuales por línea	10

Dimensiones

Anchura	3,55 mm
Altura	6,5 mm
Profundidad	1,6 mm
Paso	4,2 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	4,2 mm
Altura del campo de texto	5,2 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803579>

Montaje

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803579>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803579>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es