

# BMKL 15X 9 WH - Hoja de etiquetas DIN-A4



0803663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803663>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Hoja de etiquetas DIN-A4, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemas de impresión Office, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 290, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 15 mm



## Sus ventajas

- Estas etiquetas se han diseñado especialmente para impresoras láser
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores BMKL ... de forma personalizada según indicaciones
- Imprimibles con todas las impresoras láser usuales
- El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking"
- Para el diseño personalizado de etiquetas se suministran hojas SKU... sin troquelar

## Datos comerciales

Código de artículo	0803663
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2414
Clave de producto	BG2414
GTIN	4017918007621
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,68 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	14,28 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

#### Rotulación

Número de índices individuales	290
Número de etiquetas individuales por línea	10
Tecnología de marcado	Impresión láser Office

### Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

### Datos del material


Color	blanco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	Sin silicona

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	20 °C ... 25 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	40 % ... 50 %
Período de conservación	2 años

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	15 mm
Altura	9 mm
Profundidad	0,09 mm

#### Campo de texto

Anchura del campo de texto	15 mm
Altura del campo de texto	9 mm

### Normas y especificaciones

# BMKL 15X 9 WH - Hoja de etiquetas DIN-A4



0803663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803663>


Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

## Notas

Generalidades	El formato de impresión puede variar en función de la impresora láser
---------------	---

## Dibujos

Esquema de dimensiones



0803663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803663>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0803663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803663>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)