

# SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Tarjeta de tiras



0804073:0051

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0804073:0051>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tarjeta de tiras, hoja, blanco, rotulación longitudinal: números correlativos de 51 ... 60, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 3,5 mm, Número de índices individuales: 14, altura del campo de texto: 2,8 mm, anchura del campo de texto: 3,5 mm

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0804073:0051  |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BG2123        |
| Clave de producto                         | BG2123        |
| GTIN                                      | 4017918494216 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,7 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,7 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 49119900      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Tipo de producto | Marcador de bornes rotulado |
| Paso             | 3,5 mm                      |

### Rotulación

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Número de índices individuales  | 14                                |
| Número de tiras de señalización | 14                                |
| Dirección de impresión          | rotulación longitudinal           |
| Impresión                       | números correlativos de 51 ... 60 |

### Montaje

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tipo de montaje | pegado |
|-----------------|--------|

### Datos del material

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Color    | blanco (RAL 9010) |
| Material | Poliéster         |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
|---------------------------|-----------------------------------------|

#### Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                           | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C             |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 %              |

### Dimensiones

|         |        |
|---------|--------|
| Anchura | 3,5 mm |
| Altura  | 2,8 mm |
| Paso    | 3,5 mm |

#### Campo de texto

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Anchura del campo de texto | 3,5 mm |
| Altura del campo de texto  | 2,8 mm |

### Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

0804073:0051

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0804073:0051>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)