# BN-ZB 7,5/WH CUS - Tira Zack de índices para rotulado

0824278

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824278

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tira Zack de índices para rotulado, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: enchufar, para ancho de borne: 7,5 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 6 mm

## Datos comerciales

| | |
|---|---|
| Código de artículo | 0824278 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | BG8112 |
| Clave de producto | BG8112 |
| GTIN | 4046356351485 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 49119900 |
| País de origen | PL |

# BN-ZB 7,5/WH CUS - Tira Zack de índices para rotulado

0824278

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824278

## Datos técnicos

### Notas

| | |
|---|---|
| Generalidades | Indicar en el pedido la rotulación deseada. |

### Propiedades del artículo

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Klemmenmarker |
| Paso | 7,5 mm |

Rotulación

| | |
|---|---|
| Tecnología de marcado | Plotter |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura | 6,30 mm |
| Altura | 3,97 mm |
| Profundidad | 5,50 mm |
| Paso | 7,5 mm |

### Datos del material

| | |
|---|---|
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |

### Normas y especificaciones

| | |
|---|---|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

### Montaje

| | |
|---|---|
| Tipo de montaje | enchufar |

## Dibujos

Plano esquemático




① longitudinal = horizontal
② transversal = vertical = perpendicular

# BN-ZB 7,5/WH CUS - Tira Zack de índices para rotulado

0824278

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824278

## Clasificaciones

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

# BN-ZB 7,5/WH CUS - Tira Zack de índices para rotulado

0824278

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824278

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es