ZBF 13 CUS - Tira de cinta Zack plana

0829134

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829134

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tira de cinta Zack plana, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 13 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 5,2 mm, anchura del campo de texto: 13 mm

Sus ventajas

- El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
- Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
- Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad

Datos comerciales

Código de artículo	0829134
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8112
Clave de producto	BG8112
GTIN	4046356546706
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,612 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,411 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornes rotulado
Paso	13 mm

Rotulación

Número de índices individuales	5
Número de etiquetas individuales por línea	5
Número de tiras de señalización	1

Montaje

Tipo de montaje	encajar en ranura para índice plana

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

Dimensiones

Anchura	13,00 mm
Altura	6,40 mm
Profundidad	1,60 mm
Paso	13 mm
Longitud	6,4 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611

Notas

Generalidades	rotulado según las indicaciones del cliente
Generalidades	rotulado según las indicaciones del cliente

Dibujos

Plano esquemático



① longitudinal = horizontal
② transversal = vertical = perpendicular

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es