

# ES/LP-BW-GB - Tira insertable de rotulación



1003433

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1003433>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tira insertable de rotulación, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Perforado, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 150, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 29 mm



## Datos comerciales

Código de artículo	1003433
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2312
Clave de producto	BG2312
GTIN	4017918011840
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,43 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,211 g
Número de tarifa arancelaria	48025700
País de origen	DE

## Datos técnicos

### Notas

Generalidades	El formato de impresión puede variar en función de la impresora láser
---------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornes sin rotular
------------------	--------------------------------

### Rotulación

Número de índices individuales	150
Número de etiquetas individuales por línea	6

### Dimensiones

Anchura	29,5 mm
Altura	8,35 mm
Profundidad	0,2 mm

### Campo de texto

Anchura del campo de texto	29 mm
Altura del campo de texto	8 mm

### Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	Cartón
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

### Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

### Montaje

Tipo de montaje	introducir
-----------------	------------

1003433

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1003433>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

1003433

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1003433>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)