

P-SS-ZB 100 - Soporte de tira Zack



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013737>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Perfil, autoadhesivo, para colocar rótulos SS-ZB UC-EMP, UCT-EMP, longitud: 1 m

Sus ventajas

- Soporte para señalización autoadhesivo, por metros para cortar a voluntad
- P-SS-ZB 100 resulta excepcional para colocar UC-EMP ..., UCT-EMP ...
- Fuerte pegado y sujeción óptima en las superficies usuales de los aparatos

Datos comerciales

Código de artículo	1013737
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG241A
Clave de producto	BG241A
GTIN	4017918013929
Peso por unidad (incluido el embalaje)	35 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	SE

P-SS-ZB 100 - Soporte de tira Zack



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013737>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	1000 mm
Altura	10,8 mm
Profundidad	7,1 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	1000 mm
Altura del campo de texto	10,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PVC
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Almacenamiento a temperatura controlada

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Resultado	Prueba aprobada
Procedimiento	Test Bb
Duración	96 h
Temperatura de ensayo	80 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-15 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)
Período de conservación	2 años

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

P-SS-ZB 100 - Soporte de tira Zack



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013737>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-SS-ZB 100 - Soporte de tira Zack



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013737>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es