CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Acoplamiento RJ45

1041760

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1041760

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Acoplamiento RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, $CAT6_A$, material: Metal, tipo de conexión: Acoplamiento, salida de cables: recta, versión sin adaptador, Ethernet

Sus ventajas

- Construcción compacta
- Montaje sin herramientas especiales
- CAT6A según ISO/IEC 11801
- Diseño robusto
- Apantallamiento 360°
- Integración sin adaptador de los insertos de módulos
- 10 GBit/s

Datos comerciales

Código de artículo	1041760
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNACB
Clave de producto	ABNACB
GTIN	4055626599915
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,34 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	14,3 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de hembras
Construcción	RJ45
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de puestos enchufables	2
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Corriente asignada	1 A (a 60 °C)
Tensión de servicio máxima $U_{máx.}$	72 V DC
Gama de frecuencias	500 MHz
Resistencia de aislamiento	≥ 500 MΩ
Corriente nominal I_N	0,5 A
Resistencia de contacto baja	200 mΩ (Lado de entrada a lado de salida del cable principal)
Velocidad de transmisión	10 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	$CAT6_A$

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	Metalizado
Material contacto	Acero para resortes
Material superficie del contacto	Oro

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 750 (IEC 60603-7)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 60603-7
	DIN EN 50173-1
	ISO/IEC 11801-Am.1
	IEC 60068-2

Montaje

Tipo de montaje	Encajar

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1041760

cUL Recognized
ID de homologación: E335024-DUXR8

UL Recognized
ID de homologación: E335024-DUXR2

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es