# ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 391-400 - Tira de cinta Zack

1050020:0391

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1050020:0391

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira Zack, 10 unidades, rotulación vertical con los números pares sucesivos: 391 ... 400, blanco, para ancho de borne: 5,2 mm, clase de montaje: enclavar

## Datos comerciales

| | |
|---|---|
| Código de artículo | 1050020:0391 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BG2122 |
| Clave de producto | BG2122 |
| GTIN | 4017918508098 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,337 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,337 g |
| Número de tarifa arancelaria | 49119900 |
| País de origen | DE |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

| | |
|---|---|
| Paso | 5,2 mm |

Rotulación

| | |
|---|---|
| Impresión | 391 ... 400 |

### Montaje

| | |
|---|---|
| Tipo de montaje | enclavar |

### Datos del material

| | |
|---|---|
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Período de conservación | 2 años |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura | 5,15 mm |
| Altura | 10,5 mm |
| Profundidad | 4,20 mm |
| Paso | 5,2 mm |

Campo de texto

| | |
|---|---|
| Anchura del campo de texto | 5,15 mm |
| Altura del campo de texto | 10,50 mm |

### Normas y especificaciones

| | |
|---|---|
| Resistencia al limpiado | DIN 30646 |
| | DIN VDE 0611 |

## Clasificaciones

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |


Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es