AXL SE SC - Cobertor

1167159

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1167159

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Axioline Smart Elements, Cubierta de ranura, índice de protección: IP20

Descripción del producto

Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element cubre una ranura del Smart Element sin utilizar.

Sus ventajas

- Protege una ranura Smart Element no utilizada

Datos comerciales

Código de artículo	1167159
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRIBZ4
Clave de producto	DRIBZ4
GTIN	4063151182151
Peso por unidad (incluido el embalaje)	19,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	19,1 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta
Familia de productos	Axioline Smart Elements
Construcción	modular
Posición de montaje	Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element.

Propiedades de sistema

Módulo

Código de ID (hex.)	ninguno
Canal de datos de proceso	0 Bit
Área de direcciones de entrada	0 Byte (Todos los sistemas excepto PROFIBUS)
	1 Byte (PROFIBUS)
Espacio de direcciones de salida	0 Byte
Demanda de datos de parámetros	1 Byte
Necesidad de datos de configuración	6 Byte

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0 W

Datos de conexión

Tipo de conexión	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	14,9 mm
Altura	62,2 mm
Profundidad	62 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	gris (RAL 7042)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
Índice de protección	IP20
Presión de aire (servicio)	70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
Presión de aire (almacenamiento / transporte)	70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 % (sin condensación)

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje (Ranura para Smart Element)
Posición de montaje	Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element.

Dibujos

Esquema de dimensiones



Dimensiones

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1167159

DNV
ID de homologación: TAA00003B0

LR
ID de homologación: LR23402057TA

RINA
ID de homologación: ELE263623XG

ABS
ID de homologación: 24-2510075-PDA

cULus Listed
ID de homologación: E238705

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,115 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es