

SACB-10/3-L-C-M8 HD GG - Caja distribuidora de carcasa de base



1197623

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1197623>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja distribuidora de carcasa de base, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 10, número de polos: 3, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión enchufable del cable principal, apantallamiento: no

Sus ventajas

- Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
- Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
- Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ

Datos comerciales

Código de artículo	1197623
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF3BCD
Clave de producto	AF3BCD
GTIN	4063151256487
Peso por unidad (incluido el embalaje)	162,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	162,8 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

SACB-10/3-L-C-M8 HD GG - Caja distribuidora de carcasa de base



1197623

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1197623>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.
Nota sobre la aplicación	Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios".

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa de base caja distribuidor con puestos enchufables M8 a M12
Aplicación	Estándar
Número de polos	3
Número de puestos enchufables	10
Codificación	A
LED	sí

Propiedades de sistema

Diagnóstico local

Función vigilada	Tensión de alimentación
Representación óptica	LED verde

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio máxima $U_{m\acute{a}x.}$	30 V DC
Diagnóstico local	Tensión de alimentación LED verde
	Indicación de estado de E/S LED amarillo
Tensión nominal U_N	24 V DC
Corriente asignada total	8 A
Capacidad de corriente por pista máx.	2 A
Capacidad de corriente por puesto enchufable	2 A

Señalización

Indicación de estado disponible	sí
---------------------------------	----


Dimensiones

SACB-10/3-L-C-M8 HD GG - Caja distribuidora de carcasa de base



1197623

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1197623>

Esquema de dimensiones	
Anchura	30 mm
Altura	17 mm
Longitud	200 mm

Datos del material

Material Manguito roscado	Aleación de Cu
Material Carcasa	PBT
Material Material de sellado	PUR
Material junta Junta tórica	FKM
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	PBT
Material contacto, lado cable principal	Aleación de Cu
Material Soporte de contactos Lado del cable principal	PA
Material superficie del contacto, lado cable principal	estañado

Cable/línea

Tipo de conexión	Conexión enchufable del cable principal
------------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 80 °C

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector enchufable M8
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-104


SACB-10/3-L-C-M8 HD GG - Caja distribuidora de carcasa de base

1197623

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1197623>

Dibujos

Esquema de dimensiones




SACB-10/3-L-C-M8 HD GG - Caja distribuidora de carcasa de base

1197623


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1197623>

Plano esquemático



Puesto enchufable M8, hembra, 3 polos

Diagrama eléctrico



SACB-10/3-L-C-M8 HD GG - Caja distribuidora de carcasa de base



1197623

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1197623>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-10/3-L-C-M8 HD GG - Caja distribuidora de carcasa de base



1197623

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1197623>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es