CRIMPFOX DUO 16S - Tenaza de crimpado

1202877

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202877

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras con o sin aislamiento, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín. 0,14 mm^2, sección máx.: 16 mm^2, para punteras TWIN de hasta 2 x 6 mm^2, adaptación de la sección automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, compresión: cuadrado

Sus ventajas

- Crimpado en lugares de difícil acceso gracias a la matriz giratoria
- Adecuada para punteras TWIN mediante el autoajuste continuo
- Manejo cómodo gracias a una pequeña abertura de la empuñadura con una secuencia de fuerza manual óptima
- Segura para el proceso gracias al bloqueo forzoso y a la matriz autoajustable

Datos comerciales

Código de artículo	1202877
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3131
Clave de producto	BH3131
GTIN	4063151267674
Peso por unidad (incluido el embalaje)	386,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	386,8 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Tipo de embalaje	Bolsa
Prensado	Engaste cuadrado
Característica del producto	Matriz giratoria
	Adecuado para punteras TWIN
	Abertura pequeña de la empuñadura
	Cierre a presión con desbloqueo
	Matriz de crimpado autoajustable

Punto de engaste 1

Sección mín.	16 mm²
Sección máx.	0,14 mm²
AWG mín.	26
AWG máx.	6

Propiedades eléctricas

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,14 mm² ... 16 mm² (2 x 0,5 mm² ... 2 x 6 mm²)
Gama de secciones AWG	26 ... 6 (2x AWG 20 ...2 x AWG 10)

Dimensiones

Anchura	65 mm
Altura	25 mm
Longitud	180 mm

Datos del material

Color	multicolor
Material	Acero con empuñadura de plástico

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202877

EAC
ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es