

CYCLOPS - Pelacables



1204481

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1204481>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pelacables, para conductores y cables de 0 a 11 mm de diámetro

Datos comerciales

Código de artículo	1204481
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3123
Clave de producto	BH3123
GTIN	4017918018924
Peso por unidad (incluido el embalaje)	44,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	44,7 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	GB

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Pelacables

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica

≤ 0,5 mm² ... 25 mm²

Dimensiones

Longitud

91 mm

Datos del material

Color

plateado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable

0 mm ... 11 mm

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1204481

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1204481>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es